

Garant**Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB, BT 40, Pre Ø stopky D1: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303128 25
GTIN	4062406105167
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Všetky stopky sú natvrdo presústružené.
- Umiestnenie závitového kolíka na kuželový záhlbník v plnom vrtáku posunutý o 0,4 mm.
- Pri utahovaní sa zväčšený Ø dosadnutia upne na kontaktnú plochu.
- Výsledná lepšia podpera umožňuje vyššiu rýchlosť posuvu.
- Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm kontaktnej ploche.

Použitie:

Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.

Vhodné pre:

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Náhradné skrutky č. 309907; 309908.

Technický opis

Pre Ø stopky D ₁	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	76 mm
Vonkajší Ø D	45 mm
upínač	BT 40
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Technický list

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/303128-25>