

Garant**Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB, BT 50, Pre Ø stopky D1: 40mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303129 40
GTIN	4062406105228
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- **Všetky stopky sú natvrdo presústružené.**
- **Umiestnenie závitového kolíka na kuželový záhlbník v plnom vrtáku posunutý o 0,4 mm.**
- **Pri uťahovaní sa zväčšený Ø dosadnutia upne na kontaktnú plochu.**
- **Výsledná lepšia podpera umožňuje vyššiu rýchlosť posuvu.**
- **Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm kontaktnej ploche.**

Použitie:

Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.

Vhodné pre:

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Náhradné skrutky č. 309907; 309908.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Pre Ø stopky D ₁	40 mm
Vonkajší Ø D	60 mm
Upínač	BT 50
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50