

**Garant****Držiak na vrtáky do plného, HSK-A 63, Pre Ø stopky D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307005 20
GTIN	4062406105235
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Poloha závitového kolíka ku kuželovému záhlbníku v plnom vrtáku je posunutá o 0,4 mm. **Pri uťahovaní sa nákrúžok stopky plného vrtáka upne voči dosadacej ploche. Navyše sa zväčší Ø zariadenia** voči bežným upínačom nástrojov.

**Použitie:**

**Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.**

**Vhodné pre:**

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, náhradná skrutka č. 309907 a 309908.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	40 mm
Pre Ø stopky D <sub>1</sub>	20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893

Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

---

## Príslušenstvo

Trubička na chladenie HSK pre HSK 63	309880 63
--------------------------------------	-----------