

**Garant****Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB, BT 40, Pre Ø stopky D1: 40mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303128 40
GTIN	4062406105181
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

- **Všetky stopky sú natvrdo presústružené.**
- **Umiestnenie závitového kolíka na kuželový záhlbník v plnom vrtáku posunutý o 0,4 mm.**
- **Pri uťahovaní sa zväčšený Ø dosadnutia upne na kontaktnú plochu.**
- **Výsledná lepšia podpera umožňuje vyššiu rýchlosť posuvu.**
- **Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm kontaktnej ploche.**

### Použitie:

**Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.**

### Vhodné pre:

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Náhradné skrutky č. 309907; 309908.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	60 mm
Pre Ø stopky D <sub>1</sub>	40 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

## Príslušenstvo

Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40