

Garant**Držiak na vrtáky do plného, HSK-A 100, Pre Ø stopky D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307007 20
GTIN	4062406105273
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Poloha závitového kolíka ku kužeľovému záhlbníku v plnom vrtáku je posunutá o 0,4 mm. **Pri uťahovaní sa nákrúžok stopky plného vrtáka upne voči dosadacej ploche. Navyše sa zväčší Ø zariadenia voči bežným upínačom nástrojov.**

Použitie:

Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.

Vhodné pre:

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, náhradná skrutka č. 309907 a 309908.

Technický opis

Vonkajší Ø D	40 mm
Pre Ø stopky D ₁	20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893

Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

Príslušenstvo

Trubička na chladenie HSK pre HSK 100	309880 100
---------------------------------------	------------