

Garant**Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB, BT 40, Pre Ø stopky D1: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 303128 20 |
| GTIN | 4062406105150 |
| Trieda položky | 31A |

Popis

Prevedenie:

- Všetky stopky sú natvrdo presústružené.
- Umiestnenie závitového kolíka na kuželový záhlbník v plnom vrtáku posunutý o 0,4 mm.
- Pri utáňovaní sa zväčšený Ø dosadnutia upne na kontaktnú plochu.
- Výsledná lepšia podpera umožňuje vyššiu rýchlosť posuvu.
- Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm kontaktnej ploche.

Použitie:

Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.

Vhodné pre:

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Náhradné skrutky č. 309907; 309908.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|------------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 72 mm |
| Pre Ø stopky D ₁ | 20 mm |
| Vonkajší Ø D | 40 mm |
| Upínač | BT 40 |
| Norma upínača | ISO 7388-2 |
| Norma upínača | JIS B6339 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Upnutie pre vrtáky do plného |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308790 40 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308765 40 |
| Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308806 40 |
| Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308802 40 |
| Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308801 40 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308830 40 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308820 40 |
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308785 40 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308760 40 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308795 40 |