

Garant**Upínací trň pre frézy so závitom, SK 40, Závit M × dĺžka L1: M10X75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301303 M10X75
GTIN	4062406105396
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Kónická konštrukcia.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Technický opis

Vonkajší Ø D	27 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6	10,5 mm
Závit M	M10×75
L ₂	5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	94 mm
Úžitková dĺžka L ₁	75 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

Príslušenstvo

Ťažné čapytesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
ER upínací klúč1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 40	309700 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Upínacie klúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažné čapytesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažné čapytesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
ER upínací klúč pre klieštinové upínače ER 40	309680 40
Momentové klúče prepínateľnou račňou Maximálny ťahovací moment 200	656050 200
	308801 40

Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

308700 40

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40

308640 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé
kužele 40

308625 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť
strmého kužela 40

308830 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé
kužele 40

308630 40

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre
strmé kužele 40

308740 40

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308635 40

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308610 40