

Garant**Upínací trň pre frézy so závitom, SK 40, Závit M × dĺžka L1: M12X25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301303 M12X25
GTIN	4062406105433
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Kónická konštrukcia.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Technický opis

Ø D ₂	21 mm
Závit M	M12×25
L ₂	5 mm
Vonkajší Ø D	24 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	44 mm
Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6	12,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	25 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Kľúč pre mini maticu ER pre klieštinové upínače ER 25	309740 25
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
ER upínací kľúč1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 40	309700 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Momentový nástavec pre mini maticu ER pre klieštinové upínače ER 25	309745 25
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
ER upínací kľúč1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 25	309700 25
ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 40	309680 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
	308802 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
ER upínací klúč pre klieštinové upínače ER 25	309680 25
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Upínacie klúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Momentové klúče s prepínateľnou račňou Maximálny ťahovací moment 200	656050 200
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40