

Garant**Upínací trň pre frézy so závitom, SK 40, Závit M × dĺžka L1: M12X100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301303 M12X100
GTIN	4062406105464
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Kónická konštrukcia.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Technický opis

Závit M	M12×100
Úžitková dĺžka L ₁	100 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6	12,5 mm
Vonkajší Ø D	33 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	119 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

Príslušenstvo

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
ER upínací klúč1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 40	309700 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Momentové klúče s prepínateľnou račňou Maximálny uťahovací moment 200	656050 200
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
ER upínací klúč pre klieštinové upínače ER 40	309680 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
	308700 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN
69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť
strmého kužela 40

308830 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308620 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre
strmé kužele 40

308802 40

Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M

308670 40M

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40

308640 40

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé
kužele 40

308615 40