

## Plochý magnet s otvorom, Neodym, Ø: 16mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085932 16
GTIN	5012095608479
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

#### Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

### Technický opis

Výška	4,5 mm
Ø	16 mm
Ø otvora	3,5 mm
Menovitá prídržná sila	75 N
maximálna tepelná odolnosť	80 °C
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

