

**Garant****Nástrojový upínač pre frézy so závitom, BT 40, Závit M × úžitková dĺžka L1: M10X25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303139 M10X25
GTIN	4062406105709
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Všetky šachty sú pevne prevrátené.

**Použitie:**

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	52 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Vonkajší Ø D	20 mm
Závit M	M10×25
Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerancia IT6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339

Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

## Príslušenstvo

Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40