

**Garant****držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 12/1,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273756 12/1,5 |
| GTIN             | 4045197720122 |
| Trieda položky   | 21W           |

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

### Upozornenie:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri  $t_{\max}$  ( $5 \times$  šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do  $t = 24,5\text{ mm}$ .

## Technický opis

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Hĺbka vpichu $t_{\max}$    | 7,5 mm                  |
| Skrutka                    | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Funkčná šírka $L_4$        | 12 mm                   |
| Šírka zápichu w            | 1,5 mm                  |
| Dĺžka hlavy $L_1$          | 26 mm                   |
| Celková dĺžka L            | 150 mm                  |
| Šírka stopky b             | 12 mm                   |
| Druh použitia              | ľavé                    |
| Vnútorne chladenie         | nie                     |
| možné axiálne zapichovanie | áno                     |

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Upevňovacia skrutka Typ 4

279815 4

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500