

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 1,5xD, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232271 12
GTIN	4062406104504
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Technický opis

Upínacie skrutky	232990 TX7
Morse kužel' (MK) Veľkosť	2
Ø rozsah D _c	12 - 12,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	18,8 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	1,5xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami