

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 5xD, Typ: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232273 13
GTIN	4062406105938
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	63,5 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	2
Upínacie skrutky	232990 TX8
Ø rozsah D _c	13 - 17,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	5xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami