

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 3xD, Typ: 48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232272 48
GTIN	4062406105914
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Upínacie skrutky	232990 TX20
Ø rozsah D_c	48 - 65 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	5
Úžitková dĺžka L_1	130,1 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	3xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami