

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 12xD, Typ: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232275 25
GTIN	4062406106072
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Znížte hodnoty posuvu f o 10% a hodnoty vc o 30%.

**Technický opis**

Ø rozsah $D_c$	25 - 35 mm
Upínacie skrutky	232990 TX15
Morse kužel' (MK) Veľkosť	4
Úžitková dĺžka $L_1$	300 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	12xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami