

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 8xD, Typ: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232274 13
GTIN	4062406105990
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Znížte hodnoty posuvu  $f$  o 5 % a hodnoty  $vc$  o 10 %. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

**Technický opis**

Ø rozsah $D_c$	13 - 17,5 mm
Upínacie skrutky	232990 TX8
Úžitková dĺžka $L_1$	114,3 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	2
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	8xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami