

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 3xD, Typ: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232272 25
GTIN	4062406105891
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Upínacie skrutky	232990 TX15
Úžitková dĺžka L ₁	85,7 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	4
Ø rozsah D _c	25 - 35 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	3xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami