

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 12xD, Typ: 18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232275 18
GTIN	4062406106065
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Znížte hodnoty posuvu f o 10% a hodnoty vc o 30%.

Technický opis

Upínacie skrutky	232990 TX9
Ø rozsah D _c	18 - 24 mm
Úžitková dĺžka L ₁	288 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	3
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	12xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami