

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 12xD, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232275 12
GTIN	4062406106041
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Znížte hodnoty posuvu f o 10% a hodnoty vc o 30%.

Technický opis

Upínacie skrutky	232990 TX7
Ø rozsah D _c	12 - 12,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	144 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	2
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	12xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami