

**Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 8×D, Typ: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232274 36
GTIN	4062406106027
Trieda položky	22G

Popis**Prevedenie:**

Na otvory do presnosti IT10.

S vnútorným chladením. **S priamym drážkovaním.**

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri **č. 343000-343530.**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty v_c o 10 %.

Technický opis

Morse kužel' (MK) Veľkosť	4
Ø rozsah D_c	36 - 47 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
Úžitková dĺžka L_1	349,3 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	8×D
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

