

**HOLEX****Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 8×D, Typ: 48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232274 48
GTIN	4062406106034
Trieda položky	22G

**Popis****Prevedenie:**

Na otvory do presnosti IT10.

S vnútorným chladením. **S priamym drážkovaním.****Upozornenie:**Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530.**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Znížte hodnoty posuvu  $f$  o 5 % a hodnoty  $v_c$  o 10 %.**Technický opis**

Ø rozsah $D_c$	48 - 65 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	5
Úžitková dĺžka $L_1$	422,3 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	8×D
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

