

**HOLEX****Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 12xD, Typ: 48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232275 48
GTIN	4062406106096
Trieda položky	22G

**Popis****Prevedenie:**

Na otvory do presnosti IT10.

S vnútorným chladením. **S priamym drážkovaním.****Upozornenie:**Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Znížte hodnoty posuvu  $f$  o 10% a hodnoty  $v_c$  o 30%.**Technický opis**

Morse kužel' (MK) Veľkosť	5
Upínacie skrutky	232990 TX20
Ø rozsah $D_c$	48 - 65 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	576 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	12xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami