

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 5xD, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 232273 12     |
| GTIN             | 4062406105921 |
| Trieda položky   | 22G           |

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

**Technický opis**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Úžitková dĺžka L <sub>1</sub> | 60,3 mm                          |
| Morse kužeľ (MK) Veľkosť      | 2                                |
| Upínacie skrutky              | 232990 TX7                       |
| Ø rozsah D <sub>c</sub>       | 12 - 12,5 mm                     |
| Počet rezných hrán Z          | 2                                |
| Prevedenie                    | 5xD                              |
| Stopka                        | Morse kužeľ                      |
| Vnútorné chladenie            | áno                              |
| Druh produktu                 | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |