

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 8xD, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232274 12
GTIN	4062406105983
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Technický opis

Ø rozsah D_c	12 - 12,5 mm
Úžitková dĺžka L_1	111,1 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	2
Upínacie skrutky	232990 TX7
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	8xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami