

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, elektricky výškově nastavitelný,
Bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 1000/DEmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	923291 1000/DE
GTIN	4062406103224
Třída položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Plynule elektricky výškově nastavitelný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom zásuviek a nosnosťou 75 kg. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

Rozsah balenia:

2 × elektricky výškově nastavitelné podnože, 1 pár styčnickových plechov, zásuvková skrinka, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodáva sa v nezmontovanom stave. Možno zvoliť polohu ručného tlačidla. Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Technický opis

Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Maximálna nosnosť	400 kg
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet zásuviek	2
Napájacie napätie	250 V
Séria	vario
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Hmotnosť	74 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75