

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, elektricky výškově nastavitelný,  
Bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 2000/DEmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 923291 2000/DE |
| GTIN             | 4062406103248  |
| Trieda položky   | 9GG            |

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Plynule elektricky výškově nastavitelný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom zásuviek a nosnosťou 75 kg. Skriňa zásuvky 24G centrálně uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou.

**Funkcia:**

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

**Rozsah balenia:**

2 × elektricky výškově nastavitelné podnože, 1 pár styčnickových plechov, zásuvková skrinka, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškově nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodáva sa v nezmontovanom stave. Možno zvoliť polohu ručného tlačidla. Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

## Technický opis

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Rozsah prestavenia výšky                      | 850 - 1050 mm            |
| Dĺžka pracovnej dosky                         | 2000 mm                  |
| Hĺbka pracovnej dosky                         | 750 mm                   |
| Zásuvky Úžitková šírka                        | 500 mm                   |
| Napájacie napätie                             | 250 V                    |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška              | 225 mm                   |
| ComfortClose                                  | nie                      |
| Zásuvková skrinka Výška                       | 300 mm                   |
| Zásuvka Úžitková plocha v G                   | 20×20                    |
| Hmotnosť                                      | 104 kg                   |
| Zásuvky Úžitková šírka v G                    | 20                       |
| Zásuvková skrinka Šírka                       | 600 mm                   |
| Maximálna nosnosť                             | 400 kg                   |
| Séria   | vario                    |
| Zásuvky Úžitková hĺbka                        | 500 mm                   |
| Rýchlosť zdvihu                               | 9 mm/s                   |
| Zásuvková skrinka Hĺbka                       | 650 mm                   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G                    | 20                       |
| Hrúbka pracovnej dosky                        | 50 mm                    |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno                      |
| Počet zásuviek                                | 2                        |
| Stupeň ochrany krytom IP                      | IP 20                    |
| Zásobovanie energiou                          | Prevádzka s akumulátorom |
| Zásobovanie energiou                          | Sietová prevádzka        |
| Menovité napätie                              | 250 V                    |
| Typ zástrčky Vstup                            | F                        |

|   |  |
|---|--|
| Konštrukčné prevedenie  | Konštrukcia z oceľových rúrok                                  |
| Hrúbka materiálu  | 1 mm   |
| Prestavenie výšky Pracovisko  | 850-1050 mm  |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť  | 75 kg  |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg   |
| Prevedenie Prestavenie výšky  | elektrický   |
| Hrúbka platne   | 50 mm  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)  | 100 %  |
| Cylindrický zámok   | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu  | 20x20G   |
| Druh produktu   | Pracovný stôl  |

## Príslušenstvo

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150     | 927800 150  |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75      | 927800 75   |
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |