

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, elektricky výškovo nastaviteľný,
Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/DEmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923294 2000/DE
GTIN	4062406103279
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom zásuviek a nosnosťou 75 kg. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

Rozsah balenia:

2 × elektricky výškovo nastaviteľné podnože, 1 pár styčnickových plechov, zásuvková skrinka, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodáva sa v nezmontovanom stave. Možno zvoliť polohu ručného tlačidla. Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Séria	vario
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
Maximálna nosnosť	400 kg
Napájacie napätie	250 V
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Počet zásuviek	2
ComfortClose	nie
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Hmotnosť	104 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F

Konstrukčné prevedenie	Konstruktia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3	950320 75/3
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1	950320 75/1
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
	950320 75/2

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2

Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20

951830 20X20

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75

950180 75

Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3

950300 75/3

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4

950320 150/4

Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1

950300 75/1

Súprava klieští Počet nástrojov 5

954305 5

Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2

950300 75/2