

**2zložkové lepidlo, ID výrobcu: DP8405****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083374 DP8405
GTIN	051115689635
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

Húževnaté elastické 2-zložkové lepidlo na rýchle a ľahké spracovanie a trvalé pevné spoje. Vytvrdzuje pri izbovej teplote. Elastické akrylátové lepidlo odolné voči nárazu pre veľmi pevné lepenie plastov, ako sú ABS, PC, PMMA, PVC a pod., ako aj kovov.

Použitie:

Použite ručnú dávkovaciu pištoľ Č. 083373 Veľ. PISTOLE spolu s posuvným piestom Č. 083375 Veľ. KOLBEN10 a zmiešavacou rúrkou Č. 083375 Veľ. MIXER.

Technický opis

Označenie nebezpečných látok	GHS02: Plameň
Označenie nebezpečných látok	GHS09: Životné prostredie
Označenie nebezpečných látok	GHS07: výkričník
Pevnosť v ťahu pri šmyku	17 N/mm ²
Označenie výrobcu	DP8405
Dynamická viskozita	50000 mPas

Technický list

Farba	zelená
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Pevnosť v ťahu	30 N/mm ²
Vlastnosť	trvalo pružné
Vlastnosť	bez zápachu
Teplota spracovania	20 °C
Chemický podklad	akrylát
Teplota Rozsah použitia	-40 - 90 °C
Teplota skladovania	15 - 25 °C
Objem náplne	45 g
vhodné pre rozsah použitia	povrchy s práškovým lakovaním
Tvar	tekuté
vhodné pre materiál	Plast
vhodné pre materiál	Kov
Tesnosť	1,07 g/cm ³
Funkčná pevnosť podľa	15 min
Pevnosť bez fixácie podľa	14 - 16 min
maximálna škára	0,3 mm
odolné voči nárazom a vibráciám	áno
Pevnosť presahu	30 N/mm ²
Druh produktu	Dvojzložkové lepidlo

Príslušenstvo

Príslušenstvo pre 2zložkové lepidlo Prevedenie MIXER	083375 MIXER
Príslušenstvo pre 2zložkové lepidlo Prevedenie KOLBEN10	083375 KOLBEN10
Ručná dávkovacia pištoľ Prevedenie PISTOLE	083373 PISTOLE