

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, elektricky výškovo nastaviteľný,  
Doska Eluplan tmavá, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500/DEmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923297 1500/DE
GTIN	4062406103293
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom zásuviek a nosnosťou 75 kg. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou.

**Funkcia:**

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

**Rozsah balenia:**

2 × elektricky výškovo nastaviteľné podnože, 1 pár styčkových plechov, zásuvková skrinka, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodáva sa v nezmontovanom stave. Možno zvoliť polohu ručného tlačidla. Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

## Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Maximálna nosnosť	400 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
ComfortClose	nie
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Séria	vario
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Počet zásuviek	2
Napájacie napätie	250 V
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hmotnosť	90 kg
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F

Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl