

**Garant****Nástrojový upínač pre frézy so závitom kónický typ, HSK-A 63, Závit M × dĺžka L1: M6X25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 307044 M6X25  |
| GTIN             | 4062406106737 |
| Trieda položky   | 31A           |

**Popis****Prevedenie:**

Kónická konštrukcia.

S otvorom na čip Balluff/RFID.

**Použitie:**

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženia č. 301358, redukcia č. 301359, rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890.

**Upozornenie:**

Upínače zo spekaného karbidu, príp. predĺženie z tvrdého kovu pre skrutkovacie frézy č. 301374 - 301379 a č. 301361 - 301368.

**Technický opis**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vonkajší Ø D                  | 13 mm |
| Závit M                       | M6x25 |
| L <sub>2</sub>                | 5 mm  |
| Úžitková dĺžka L <sub>1</sub> | 25 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A       | 51 mm |
| Ø D <sub>2</sub>              | 10 mm |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ø otvoru D <sub>1</sub>          | 6,5 mm                            |
| Upínač                           | HSK-A 63                          |
| Norma upínača                    | ISO 12164-1                       |
| Norma upínača                    | DIN 69893                         |
| Tvar                             | A                                 |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti    | ≤ 3 μm                            |
| Stratégia obrábania              | HSC                               |
| Druh produktu                    | Upínač skrutkovacej frézy         |