

**Garant****Nástrojový upínač pre frézy so závitom kónický typ, HSK-A 63, Závit M × dĺžka L1: M16X75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307044 M16X75
GTIN	4062406106898
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Kónická konštrukcia.

S otvorom na čip Balluff/RFID.

**Použitie:**

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženia č. 301358, redukcia č. 301359, rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890.

**Upozornenie:**

Upínače zo spekaného karbidu, príp. predĺženie z tvrdého kovu pre skrutkovacie frézy č. 301374 - 301379 a č. 301361 - 301368.

**Technický opis**

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø otvoru D <sub>1</sub>	17 mm
Závit M	M16×75
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	75 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Vonkajší Ø D	34 mm

Dĺžka výčnelku Rozmer A	101 mm
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy