

Garant GRIDLINE

Skriňa na kvapaliny s plastovými kanistrami, Výška mm / počet kanystrov na olej: 1500/14**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	980022 1500/14
GTIN	4062406107048
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia z oceleového plechu so zosilnenými výklopnými dverami, uzamykateľná tlačnou kľučkou s **kolíkovým cylindrickým zámkom**. Teleso skrinky je vybavené **jedným blokovaním výsuvu**. Vďaka jednému výsuvnému bezpečnostnému zariadeniu možno otvoriť vždy len 1 výsuvnú policu. Skriňa je tak úplne zabezpečená proti prevráteniu. Upnutie výsuvných políc a zásuviek v rastri 25 mm.

Olejovalá skriňa, osadená olejovalým kanistrom z **plastu** (č. 980060).

Osadenie:

Počet spodkov zásuviek vyťahovacích: 3

Počet kanistrov na olej (10 litrov): 10

Počet kanistrov na olej (25 litrov): 4

Počet zachytávacích vaní na olej: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Skriňa sa môže používať aj bez kanistra na olej. Vybavenie podľa potreby: Pre zodpovedajúce zásuvky pozri č. 980052.

Technický opis

Úžitková výška	1350 mm
Šírka	750 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Výška	1500 mm
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	136 kg
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa na olej