

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč špeciál (ZA) s lamelovým presahom, Ø 115 mm, Zrnitosť: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566290 60
GTIN	4045197720429
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Vejárovitý brúsny kotúč s **extra veľkým výstupkom dosky (10 mm)**. Vysoký úberový výkon a životnosť vďaka kvalitnému **zirkónovému korundu (ZA)** na robustnej zmesovej tkanine. S brúsne aktívnou povrchovou úpravou pre brúsenie za studena.

- **Šikmý tvar – na spracovanie hrán/zvarových švov a povrchové brúsenie pod uhlom 15 – 25°.**

Použitie:

Ideálne na striedavé brúsenie **povrchov a kontúr** a na obrábanie **ťažko prístupných miest**, ako je napríklad brúsenie kútových zvarov.

Technický opis

Zrnitosť	60
Popis tvaru	šikmý s lamelovým presahom
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	115 mm

Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		