



Lepidlá na poistky skrutky, 50 ml, Označenie výrobcu: 32-18



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Trieda položky	08G

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabráňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

Stredne pevné – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

Vysoko pevné – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

Nízko pevný, ľahká demontáž, pre všetky kovy, bez označenia.

Upozornenie:

Závitové časti pred nanesením poistky skrutky vyčistite univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Technický opis

minimálny odtrhávací moment	6 - 10 Nm
Označenie výrobcu	32-18
pre veľkosť závitov M do	M12

Teplota skladovania	20 °C
vhodné pre materiál	Kov
maximálna škára	0,1 mm
Tvar	tekuté
Chemický podklad	anaeróbny metakrylát
Farba	fialová
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	vopred namontované skrutkové spojenia
Odolnosť od dátumu výroby	12 Mesiac
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
Objem náplne	50 ml
Teplota Rozsah použitia	-55 - 150 °C
Bod vzplanutia	100 °C
pre veľkosť závitů palec	3/4 palec
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Pevnosť bez fixácie podľa	15 - 20 min
Dynamická viskozita	120 - 170 mPas
Demontáž	s normálnym nástrojom
Trieda pevnosti	nízka pevnosť
Tesnosť	1,1 g/cm ³
Atribút Názov produktu	50 ml
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

Príslušenstvo

Čistiaci a odmasťovací sprej Výrobca-číslo produktu 7063

083392 7063

Peristaltické ručné čerpadlo so súpravou dávkovacích ihiel
Vhodné pre veľkosť balenia 50

083344 50

Čistiaci a odmasťovací sprej Výrobca-číslo produktu 7061

083391 7061