



Lepidlá na poistky skrutky, 250 ml, Označenie výrobcu: 55-03



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083314 55-03
GTIN	2050002005228
Trieda položky	08G

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabráňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

Stredne pevné – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

Vysoko pevné – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C). Stredne pevný, použiteľné ako poistka skrutiek und tesnenie závitů, bis 200 °C, aj pre pasívne materiály, bez označenia.

Upozornenie:

Závitové časti pred nanesením poistky skrutky vyčistíte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Technický opis

minimálny odtrhávací moment	18 - 23 Nm
pre veľkosť závitů M do	M36

Označenie výrobcu	55-03
Teplota skladovania	20 °C
Chemický podklad	anaeróbny metakrylát
Odolnosť od dátumu výroby	12 Mesiac
Farba	modrá
Vlastnosť	thixotrop
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
Vlastnosť	bez označenia
Bod vzplanutia	100 °C
Tvar	tekuté
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	olejnaté povrchy
maximálna škára	0,25 mm
vhodné pre materiál	Kov
Objem náplne	250 ml
Teplota Rozsah použitia	-55 - 200 °C
Funkčná pevnosť podľa	1 - 3 h
Pevnosť bez fixácie podľa	10 - 20 min
Dynamická viskozita	900 - 1500 mPas
Demontáž	s normálnym nástrojom
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Tesnosť	1,1 g/cm ³
Atribút Názov produktu	250 ml
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

Príslušenstvo

Peristaltické ručné čerpadlo so súpravou dávkovacích ihl
Vhodné pre veľkosť balenia 50

083344 50

Čistiaci a odmasťovací sprej ID výrobcu 7061

083391 7061

Čistiaci a odmasťovací sprej ID výrobcu 7063

083392 7063