



Lepidlá na poistky skrutky, 250 ml, Označenie výrobcu: 32-18



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083314 32-18
GTIN	8029822013083
Trieda položky	08G

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

Stredne pevné – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

Vysoko pevné – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

Nízko pevný, ľahká demontáž, pre všetky kovy, bez označenia.

Upozornenie:

Závitové časti pred nanosením poistky skrutky vyčistíte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Technický opis

minimálny odtrhávací moment	6 - 10 Nm
Označenie výrobcu	32-18
pre veľkosť závitov M do	M12

maximálna škára	0,1 mm
Farba	fialová
Bod vzplanutia	100 °C
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
Odolnosť od dátumu výroby	12 Mesiac
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre materiál	Kov
Tvar	tekuté
Teplota Rozsah použitia	-55 - 150 °C
Objem náplne	250 ml
Teplota skladovania	20 °C
Chemický podklad	anaeróbny metakrylát
pre veľkosť závitů palec	1/4 palec
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Pevnosť bez fixácie podľa	15 - 20 min
Dynamická viskozita	120 - 170 mPas
Demontáž	s normálnym nástrojom
Trieda pevnosti	nízka pevnosť
Tesnosť	1,1 g/cm ³
Atribút Názov produktu	250 ml
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

Príslušenstvo

Čistiaci a odmasťovací sprej Výrobca-číslo produktu 7063	083392 7063
Peristaltické ručné čerpadlo so súpravou dávkovacích ihiel Vhodné pre veľkosť balenia 50	083344 50

Čistiaci a odmasťovací sprej Výrobca-číslo produktu 7061

083391 7061