

**Súprava drôtov na meranie závitov, Drôt Ø: 1,650mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	422490 1,650
GTIN	2050001940926
Trieda položky	46P

Popis**Prevedenie:**

Závitové meracie drôty sú tvrdené a jemne lapované, držiak matne chrómovaný. Rozperný krúžok v upínacom otvore zabezpečuje bezpečné otočné osadenie na meracom vretene.

Použitie:

Na určenie Ø boku vonkajších závitov podľa trojdrôtovej metódy v spojení so strmeňovým mikrometrom alebo dĺžkomerom.

Rozsah balenia:

Jedna sada pozostáva z jedného držiaka s jedným meracím drôtom a jedného držiaka s dvoma meracími drôtmi v plastovom boxe.

Upozornenie:

Pri objednávke vždy uveďte Ø meracieho vretena (6,35 mm/6,5 mm/6,8 mm/7,5 mm/8,0 mm).

Technický opis

pre závit	M18 / M20 / M22
pre stúpanie závitov P	2,5
Skúšobný rozmer M podľa DIN 13 List 1	19,037/21,163/23,163 mm
Drôt Ø	1,65 mm

Najväčšia prípustná chyba	±1 µm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	L16
Druh produktu	Drôt na meranie závitov
pre Ø vretena	6,35 mm
pre Ø vretena	6,5 mm
pre Ø vretena	6,8 mm
pre Ø vretena	7,5 mm
pre Ø vretena	8 mm

Služby

Kalibrácia Drôt na meranie závitov Typ GMD	028900 GMD
Kalibrácia DAkkS Drôt na meranie závitov Typ GMD	028910 GMD