

 steinel**Teplovzdušná pištoľ, Typ: 008338****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078321 008338
GTIN	4007841008338
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Elektronicky regulovaná teplovzdušná pištoľ s plynulou reguláciou prietoku vzduchu.
Vysokokvalitná tyčová teplovzdušná pištoľ HG 2620 E na profesionálne použitie.

- **Jednoducho vymeniteľný pripojovací kábel.**
- **Vymeniteľné keramické kúrenie, životnosť cca 800 h.**
- **Tlak vzduchu do 4000 Pa.**
- **Nastavenie teploty 50 – 700 °C pomocou ovládacej páky.**
- **Regulácia množstva vzduchu 150 – 500 l/min.**
- **Ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Stupeň ochladenia.**
- **LCD displej a ukazovateľ zvyškového tepla.**

Použitie:

Na zváranie a nové tvary plastov, na zmršťovanie, odstraňovanie farby, spájkovanie, sušenie, rozmrazovanie.

Technický opis

Príkion	2300 W
Teplota vzduchu	50 - 700 °C
Hmotnosť	840 g
Označenie výrobcu	HG 2620E
Objemový prietok vzduchu	150 - 500 l/min
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Teplovzdušná pištoľ

Príslušenstvo

Skener teploty HL Scan Typ 014919

078326 014919

Skener teploty HG Scan PRO Typ 007553

078325 007553

Skener teploty HG Scan PRO Typ 007690

078325 007690

Sortiment teplovzdušného príslušenstva 12-dielne Typ
075569

078329 075569