

**3M****Brúsny kotúč so suchým zipsom (CER) Hookit 775L Multiperforácia, Ø 150 mm, Zrinitosť: 120**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567792 120
GTIN	30051125868250
Trieda položky	53M

## Popis

### Prevedenie:

So **stabilnou fóliou**. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu.

### Výhoda:

- **Vyrovnannejšia povrchová úprava vďaka vynikajúcej podpore zrnitosti.**
- **Zlepšená odolnosť proti roztrhnutiu pri zaťažení hrán.**

### Použitie:

Možno použiť za sucha aj za mokra na drevo, laky, kovové a plastové povrchy. Presné brúsne zrnó **Cubitron™ II** výhodné na veľkých plochách (spracovanie plechu) vďaka **rýchlejšiemu odstraňovaniu a rovnomernejšej povrchovej úprave.**

## Technický opis

Zrinitosť	120
Ø kotúčov	150 mm
Označenie výrobcu	Hookit 775L
Séria	775L

Brusivo	Cubitron™ II
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		