



Kombinované štvorčelustové skľučovadlo krátke kuželové upínanie, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 200/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	315645 200/5
GTIN	5907412202853
Trieda položky	36B

Popis

Popis:

Individuálne nastavenie kombinovaných čelustí.

Centrické nastavenie čelustí.

Použitie:

Kombinovaná možnosť upínania prostredníctvom dvoch rôznych nastavení čelustí:

a) centrické nastavenie základných čelustí (pohony v telese);

b) individuálne nastavenie nastavbových čelustí.

To umožňuje upínanie obrobkov nepravidelného tvaru ako na lícnej doske. Špirálový krúžok na nastavenie čelustí je **tvrdý**, boky špirály a závitové boky základných čelustí sú **z oboch strán brúsené**.

S uchytením krátkeho kužela DIN 702-3. S rozperkami a maticami s nákrúžkami pre hlavy vretien DIN 55027. (DIN 55027, ako aj medzinárodná norma ISO702/III sú rovnaké ako DIN 55022 (stará verzia normy)). Sústružnicke skľučovadlo sa upína bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Liatina

Rozsah balenia:

Vrátane:

1 súprava = 4 kalené základné čeluste.

1 súprava = 4 kalené reverzné čeluste (ako vrtacie a sústružnicke čeluste).

1 upínací klúč.

Technický opis

Štvorhranný upínací klúč K	11 mm
Veľkosť kužela	5
Hmotnosť	19 kg
Počet rozperných skrutiek	4
Výška bez čelustí H ₁	112 mm
Vonkajší Ø A	200 mm
Prietok E	55 mm
Centrovací kužel B	82,575 mm
Rozostupová kružnica F	104,8 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	M10
Výška s čelustami H ₂	143 mm
Norma	DIN 702-3
Druh produktu	Kombinované štvorčelustové skľučovadlo