

Garant**Vodováha z ľahkého kovu, Dĺžka: 600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467020 600
GTIN	4045197720504
Trieda položky	41H

Popis**Prevedenie:**

Silnostenný, eloxovaný hliníkový profil s veľmi vysokou pevnosťou v ohybe. Plochá a prizmatická meracia plocha na dokonalé nasmerovanie povrchov, rúr a hrán. Horizontálna vodováha bez hrán s efektom lupy na neskreslený pohľad na bublinu libely.

Prevedenie reklamného textu:

Silnostenný, eloxovaný hliníkový profil s veľmi vysokou pevnosťou v ohybe. Plochá a prizmatická meracia plocha na dokonalé nasmerovanie povrchov, rúr a hrán. Horizontálna vodováha bez hrán s efektom lupy na neskreslený pohľad na bublinu libely. **Najväčšia prípustná chyba pri meraní priehybu: 0,75 mm/m.**

Technický opis

Dĺžka	600 mm
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe	0,5 mm/m
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu	0,75 mm/m
Prierez	24 × 55 mm
Druh produktu	Vodováha