

**Garant****Spodný rám, Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka: 1000X630****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431000 1000X630
GTIN	
Trieda položky	41C

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná zváraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy. Nerovné podlahy je možné vyrovnať pomocou skrutiek na nastavenie výšky.

**Spodný rám**, profilová oceľ, lakovanie RAL 9006 biely hliník. Odkladacia polica z buku Multiplex.

**Použitie:**

Ukladanie dosiek z prírodného tvrdého kameniva č. 430190 – 430500 sa vykonáva na vopred určených bodoch (oceľové guľôčkové vložky).

- **Pre dosky do 630×630 mm. Na inštaláciu na pracovných stoloch a podobných zariadeniach sú najviac vhodné nastavovacie skrutkové zdviháky č. 373500.**
- **Úložná zostava je výskovo nastaviteľná a slúži na vyrovnanie platní (3-bodové uloženie a 2 prídavné skrutky ako ochrana proti nakláňaniu).**

**Upozornenie:**

Pre inštalčné prvky na izoláciu proti kmitaniu objednať 4× č. 086002 veľ. 850.

**Technický opis**

Podkladová konštrukcia Šírka	750 mm
vhodné pre veľkosť dosky dĺžka×šírka	1000×630 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	560 mm

Hmotnosť	31 kg
Podkladová konštrukcia Výška	720 mm
Nosnosť rozložená do plochy	1000 kg
Materiál Odkladacia polica	bukový multiplex
maximálna pracovná výška (horná hrana dosky z tvrdého kameňa)	900 mm
Výška podstavca vrát. úložných setov	780 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Druh produktu	Podstavec