

PLANOLITH**Granitová doska Presnosť 1, Dĺžka x šírka: 1000X630mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	430200 1000X630
GTIN	2050001949721
Trieda položky	46H

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.

- **Bez defektov, homogénna štruktúra.**
- **Odolná voči ohybu a skrúteniu.**
- **Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.**
- **Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.**
- **Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.**
- **Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (ocelové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.**
- **Tvrdsie ako tvrdená oceľ (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Presnosť:

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.

DIN 876/1 – diamantom lapované pre dielne a výrobu.

Rozsah balenia:

Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia. Vrátane nadstavcov v podobe ocelových gulíciek.

Upozornenie:

Na vyžiadanie: Nehrdzavejúce ocelové závitové vložky, ocelové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne ocelové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

Technický opis

Hmotnosť	189 kg
----------	--------

Hrúbka	100 mm
Rovinnosť	0,02 mm
Počet nastavcov v podobe ocelových guľôčok	3
Norma	DIN 876
Presnosť	1 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Meracia doska

Príslušenstvo

Skriňový podstavec Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka
1000X630

431050 1000X630