

PLANOLITH**Granitová doska Presnosť 0, Dĺžka x šírka: 1500X1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	430300 1500X1000
GTIN	2050001949783
Trieda položky	46H

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.

- **Bez defektov, homogénna štruktúra.**
- **Odolná voči ohybu a skrúteniu.**
- **Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.**
- **Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.**
- **Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.**
- **Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (ocelové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.**
- **Tvrdsie ako tvrdená oceľ (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Presnosť:

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.

DIN 876/0 – jemné, diamantové lapovanie na kontrolu.

Rozsah balenia:

Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia. Vrátane nadstavcov v podobe ocelových gulíciek.

Upozornenie:

Na vyžiadanie: Nehrdzavejúce ocelové závitové vložky, ocelové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne ocelové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

Technický opis

Hmotnosť	855 kg
----------	--------

Hrúbka	190 mm
Rovinnosť	0,01 mm
Počet nastavcov v podobe ocelových guľôčok	5
Norma	DIN 876
Presnosť	0 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Meracia doska

Príslušenstvo

Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie Výška hrotu 150	431710 150
Vodiaca a napínacia T-drážková lišta vrátane montáže pre dĺžku dosky 1500	431700 1500
Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie Výška hrotu 200	431710 200
Dvojica odvíjacích stojanov	431705