

**HOLEX****Univerzálne upínacie kliešte, oválne čeluste, Celková dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	708005 300
GTIN	4045197719782
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Ozubené čeluste a silné teleso klieští z pružinovej ocele. Rozsah upínania a upínací tlak nastaviteľné pomocou skrutky s ryhovanou hlavou. Kliešte sú kompletne poniklované. Otvorený tvar oválny.

**Použitie:**

Na upnutie profilovaného a plochého materiálu. Tlak pri upnutí do 10 000 N.

**Materiál:**

Uchopovacie čeluste z chróm-vanádiovkej ocele; zápustkovo kované.

**Náhradný diel:**

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 12.

**Technický opis**

Celková dĺžka	300 mm
Rozsah upnutia	60 mm
Dĺžka čelustí	47 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte

**Príslušenstvo**

Pružina Typ 12	708301 12
----------------	-----------

