

**Set čelustí s hrotmi, pre sklúčovadlá, Ø 200 mm, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313231 1
GTIN	2050001929273
Trieda položky	33T

**Popis****Použitie:**

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Na vonkajšie upínanie, ideálne na upínanie surových dielov.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5, kalené.

**Vhodné pre:**

Klinové sklúčovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové sklúčovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových sklúčovadiel pre sústruhy.

**Upozornenie:**

Rozsah upínania, napríklad pre č. 313115 – 313137. Hĺbka upínacieho stupňa 25 mm.

**Technický opis**

Rozsah upínania	34 - 99 mm
Pre typ sklúčovadla	200 mm
Atribút Názov produktu	Ø 200 mm
Šírka drážky D	10 mm
Vzdialenosť otvorov b	40 mm

Dĺžka priehradky A	20 mm
vhodné pre farebný kód	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
vhodné pre farebný kód	Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Čeluste skľučovadla klinovej tyče