

PLANOLITH**Granitová doska Presnosť 00, Dĺžka×šírka: 1200X800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	430400 1200X800
GTIN	2050001949813
Trieda položky	46H

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.

- **Bez defektov, homogénna štruktúra.**
- **Odolná voči ohybu a skrúteniu.**
- **Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.**
- **Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.**
- **Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.**
- **Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (oceľové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.**
- **Tvrdsie ako tvrdená oceľ (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Presnosť:

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.

DIN 876/00 – obzvlášť jemne diamantom lapované pre meráciu miestností.

Rozsah balenia:

Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia. Vrátane nadstavcov v podobe oceľových gulíciek.

Upozornenie:

Na vyžiadanie: Nehrdzavejúce oceľové závitové vložky, oceľové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne oceľové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

Technický opis

Rovinnosť	0,005 mm
-----------	----------

Hmotnosť	460 kg
Hrúbka	160 mm
Počet nastavcov v podobe ocelových guľôčok	5
Norma	DIN 876
Presnosť	00 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Meracia doska

Príslušenstvo

Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie Výška hrotu 200	431710 200
Skriňový podstavec Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka 1200X800	431050 1200X800
Vodiaca a napínacia T-drážková lišta vrátane montáže pre dĺžku dosky 1200	431700 1200
Dvojica odvíjacích stojanov	431705
Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie Výška hrotu 150	431710 150
Spodný rám Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka 1200X800	431000 1200X800