

**Garant****Skriňový podstavec, Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka: 2000X1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431050 2000X1000
GTIN	4045197720702
Trieda položky	41C

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná zváraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy. Nerovné podlahy je možné vyrovnať pomocou skrutiek na nastavenie výšky.

**Skriňový podstavec**, korpus z oceleového plechu, podľa veľkosti s krídlými dverami (vrátane police) a/alebo zásuvkami, vrátane uzamykacieho systému GARANT. Lakovanie korpusu RAL9006 biely hliník, čelá RAL 5011 oceľová modrá.

**Použitie:**

Ukladanie dosiek z prírodného tvrdého kameniva č. 430190 – 430500 sa vykonáva na vopred určených bodoch (oceľové guľôčkové vložky).

- **Pre dosky do 630×630 mm. Na inštaláciu na pracovných stoch a podobných zariadeniach sú najviac vhodné nastavovacie skrutkové zdviháky č. 373500.**
- **Úložná zostava je výškovo nastaviteľná a slúži na vyrovnanie platní (3-bodové uloženie a 2 prídavné skrutky ako ochrana proti nakláňaniu).**

**Osadenie:**

Výška cela zásuviek (stred): 60; 100; 120; 200 mm

Výška dvier (vľavo): 480 mm

Výška dverí (vpravo): 480 mm

**Upozornenie:**

Pre inštalčné prvky na izoláciu proti kmitaniu objednať 4× č. 086002 veľ. 850.

**Technický opis**

Podkladová konštrukcia Výška	720 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Podkladová konštrukcia Šírka	1566 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	520 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	780 mm
Hmotnosť	154 kg
vhodné pre veľkosť dosky dĺžka×šírka	2000×1000 mm
Počet zásuviek	4
Zásuvky Úžitková šírka	490 mm
Počet dvier	2
Nosnosť rozložená do plochy	2000 kg
maximálna pracovná výška (horná hrana dosky z tvrdého kameňa)	900 mm
Výška podstavca vrát. úložných setov	780 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	100 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	90 %
Vyrovnanie výšky	25 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Podstavec