

Garant GRIDLINE

Podnož, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927000 900
GTIN	4062406107307
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.

Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Technický opis

Výška	900 mm
Šírka	50 mm
Hĺbka	700 mm
vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm

Hmotnosť	7,6 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podnož

Príslušenstvo

Vyrovnanie výšky pracovných stolov GridLine Typ M12	927090 M12
Súprava klzákov, 2-diel. Typ 2	927092 2